


エクレマー DT

粉体 Air

- 特 長
- 特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。
 - 搬送物の目詰まりや付着が防止でき、ICなどの誤作動を防ぎますので、精密計量機器に適しています。
 - 屈曲性に富み防音性に優れています。
 - 食品衛生法適合品です。(厚生省告示第370号 合成樹脂製の器具または容器包装に対する食品衛生法による規制。弊社品はn-ヘプタン項目=油脂・脂肪性食品を除く)

■ 使用温度 ● -20℃～60℃

集 塵 食 品
(油脂除く)



DT 用口元、各サイズ用意しております。
(ゴム製、グレー)

■ 標準仕様および性能

注 文 書 ・ お 問 い 合 わ せ 品 名									
製 品 名	色	定 尺 (m)	サイズ (mm)		肉 厚 (mm)	耐 負 圧 力 (MPa)	許 容 曲 げ 半 径 (mm)	参 考 重 量 (kg/巻)	
			内 径	外 径※					
エクレマー DT 38	グリーン透明	50	38.1 (1½)	46.5	0.8	-0.09	38	21.0	
エクレマー DT 50	グリーン透明	50	50.8 (2)	60.9	0.85	-0.09	50	25.0	
エクレマー DT 65	グリーン透明	20	63.5 (2½)	73.6	0.85	-0.07	65	12.8	
エクレマー DT 75	グリーン透明	20	76.2 (3)	86.3	0.85	-0.03	75	14.0	
エクレマー DT 100	グリーン透明	20	101.6 (4)	112.3	0.85	-0.02	100	20.0	
エクレマー DT 125	グリーン透明	20	127.0 (5)	137.9	0.85	-0.02	125	24.0	
エクレマー DT 150	グリーン透明	20	152.4 (6)	163.9	0.85	-0.02	150	32.0	
エクレマー DT 200	グリーン透明	20	202.0 (8)	214.9	0.85	-0.01	200	48.0	

() はインチ表示です。※外径は参考値です。

■ 電気特性

試験項目	単 位 種 類	当社一般品	エクレマー	試験方法
体積抵抗率 At30℃	Ωcm	1×10 ¹¹	6×10 ⁸	* JIS K6723
表面抵抗率 At30℃	Ω	2×10 ¹⁶	1×10 ¹¹	* JIS K6911
飽和帯電圧	V	1320	100 以下	スタティックオネストメーター At23℃ 10%RH
半減時間	sec.	0.35	0.1 以下	

* 印加電圧 10KV

当社 CT



エクレマー CT



上記の写真は粒体の搬送時に起こる静電気の帯電を比較したものです。(搬送物は発泡スチロール)