

エコシリウス
フルオロシリウス
食品用ホース
ダクトホース
一般サクション・
デリバリー用ホース
粉体・粒体用ホース・ダクト
耐圧・耐摩耗用ホース
モルタル用ホース
耐油用ホース
耐摩耗用ホース
衛生車用ホース


TACエコSD-AS

食品衛生法
適合

動画
あり




「製品紹介ほか」



特長

- 食品用途に使用できます。
※油分が含まれる食品や流体の輸送には適していません。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
- ホース使用后、焼却可能で有害ガス^{※1}の発生がありません。
- 内面の滑りが良く、高い輸送能力を発揮します。
- 高い静電気防止効果を実現。
- 軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。
- 半透明で輸送物の確認ができます。

※1.塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア



標準寸法・物性

呼び径		内径	外径	ピッチ	参考質量	定尺	許容圧力 (常温)		許容曲げ半径 (ホースの中心軸まで)
							MPa	kgf/cm ²	
mm	inch	mm	mm	mm	g/m	m			mm
38	1½	38.0	48.0	9.0	340	50	0.10	1.0	150
50	2	50.8	62.0	10.0	550	50	0.10	1.0	195
65	2½	63.5	76.0	14.3	695	20・50	0.10	1.0	255
75	3	76.2	92.0	15.8	950	20	0.10	1.0	255
100	4	101.6	118.5	18.0	1600	20	0.10	1.0	450

使用温度範囲(℃) 0～50

※使用温度によって許容圧力は変わります。
※減圧は常温時 真空(−0.1MPa)までご使用頂けます。

用途

- 樹脂ペレット(食品包装、玩具等用)の輸送。
- 粒体・粉体食品の輸送。
- 医薬品の輸送。
- その他、食品以外の粉体・粒体の輸送。


※使用温度範囲は0℃～50℃を目安としてください。但し、使用温度・取付方法によって許容圧力は変わります。尚、連続使用の場合は40℃以下としてください。

注意

屋外での長期間にわたる使用・保管は避けてください。

TACエコSD-C

食品衛生法
適合




特長

- 食品用途に使用できます。
※油分が含まれる食品や流体の輸送には適していません。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
- 優れた耐熱性と柔軟性を実現しました。
- 熱湯洗浄^{※1}、95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。
- ホース使用后、焼却可能で有害ガス^{※2}の発生がありません。
- 軽量かつ耐摩耗性に優れます。
- 内外面とも平滑です。
- 半透明で輸送物の確認ができます。

※1.熱湯洗浄は温度80℃以下、圧力0.1MPa以下、加圧時間3分以内の条件で行ってください。

※2.塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア



標準寸法・物性

呼び径		内径	外径	参考質量	定尺	許容圧力 (常温)		許容曲げ半径 (ホースの中心軸まで)
mm	inch	mm	mm	g/m	m	MPa	kgf/cm ²	mm
38	1½	38.0	46.6	485	50	0.30	2.9	240
50	2	50.8	60.6	805	50	0.20	2.0	360

使用温度範囲(℃)			0～50	※使用温度によって許容圧力は変わります。
-----------	--	--	------	----------------------

使用温度範囲(℃) 0～50

※使用温度によって許容圧力は変わります。
※減圧は常温時 真空(−0.1MPa)までご使用頂けます。

用途

- 清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。
- その他、食品輸送。
- 一般の吸排水用。

※使用温度範囲は0℃～50℃を目安としてください。但し、使用温度・取付方法によって許容圧力は変わります。尚、連続使用の場合は40℃以下としてください。

注意

屋外での長期間にわたる使用・保管は避けてください。