



TACフルオロA

可とう性に優れた外面凹凸タイプ


品番23120-050



TACフルオロAアース

(TACフルオロAのアース線入り)

品番23121-050



注) 受注生産品です。詳しくは弊社までお問い合わせください。

標準寸法・物性

()内はTACフルオロAアース

呼び径		内径	外径	ピッチ	参考質量	定尺	許容圧力 (常温)		許容曲げ半径 (ホースの中心軸まで)
mm	inch	mm	mm	mm	g/m	m	MPa	kgf/cm ²	mm
50	2	50.8	60.6	10	809 (833)	10	0.25	2.5	300

使用温度範囲(℃) -10~50

※使用温度によって許容圧力は変わります。
※減圧は常温時 真空(-0.1MPa)までご使用頂けます。

特長

- 耐薬品性に優れます。
- 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
- 撥水性が優れているため、洗浄が容易です。
- 安全で、簡単接続が可能です。
- オール樹脂で軽量です。

用途



- サクシオン・デリバリー共用です。
- 薬品の輸送
- 化学品の輸送
- 塗料の輸送
- 食品の輸送

※熱湯洗浄は温度80℃以下、圧力0.1MPa以下、加圧時間3分以内の条件で行ってください。

TACフルオロC

お手入れのしやすい、外面平滑タイプ


品番23122-□□



TACフルオロCアース

(TACフルオロCのアース線入り)

品番23123-□□



注) 受注生産品です。詳しくは弊社までお問い合わせください。

標準寸法・物性

()内はTACフルオロCアース

呼び径		内径	外径	参考質量	定尺	許容圧力 (常温)		許容曲げ半径 (ホースの中心軸まで)
mm	inch	mm	mm	g/m	m	MPa	kgf/cm ²	mm
25	1	25.4	32.2	420 (437)	10	0.50	5.1	240
38	1½	38.0	46.2	725 (744)	10	0.40	4.1	350

使用温度範囲(℃) -10~50

※使用温度によって許容圧力は変わります。
※減圧は常温時 真空(-0.1MPa)までご使用頂けます。

《フッ素ホース(内面にフッ素樹脂を採用)の特徴》

- 4フッ化樹脂で化学反応しにくいいため、耐薬品性に優れます。
- 流体がくっつきにくく、撥水性が優れているため、洗浄が容易。
- 溶出しにくいいため、液体の変質が少なく食品衛生法に適合します。

注意

- 医療、医薬用途には適していません。したがって、この用途における安全性は保証できません。
- 粉体、粒体の輸送には適していません。